



BYLACK®

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Casco de protección serie 400 NG Ala completa nueva generación

Clave: CP400NGAC

División: Protección para la cabeza

Características:	 NEGRO		 SISTEMA NERVATEC® NERVADURAS
Nueva generación de cascos	 BLANCO	 GRIS	
Evolución de ingeniería y diseño exclusivo de BYLACK®	 CAFE	 ROJO	
Mayor factor de protección	 NARANJA	 AMARILLO	
Sistema NERVATEC® exclusivo de BYLACK® con nervaduras que transmiten proporcionalmente la fuerza del impacto a los puntos de apoyo	 VERDE	 AZUL	
Diseño sencillo y elegante	 VIOLETA	 ROSA	
Super ligero, no produce fatiga en el cuello			
Fabricado en polietileno de alto impacto			
Alta resistencia al impacto y penetración			
Soporta tensión eléctrica de más de 20,000V			
Clase E. Forma I			
Disponible con: <ul style="list-style-type: none">- Suspensión de 4 y 6 puntos de apoyo- Hamaca de nylon o polietileno- Ajuste rápido- 11 colores disponibles			

BYLACK FABRICANTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

BYLACK®

Normas:

NOM-115-STPS-2009
 NRF-058-PEMEX-2012
 NMX-S-055-SCFI-2002
 ANSI89.1-1997

Aplicaciones:

Almacén
 Manufactura
 Industria en general
 Construcción

Empaque:

Bolsa 1 / Master 50

Clave	Color	Suspensión	Hamaca	Ajuste
CP404NGACPRNE	Negro	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRB	Blanco	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRG	Gris	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRC	Café	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRR	Rojo	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRN	Naranja	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRAM	Amarillo	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPPRV	Verde	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRAZ	Azul	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRVL	Violeta	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRRS	Rosa	4 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRNE	Negro	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRB	Blanco	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRG	Gris	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRC	Café	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRR	Rojo	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRN	Naranja	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRAM	Amarillo	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPPRV	Verde	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRAZ	Azul	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRVL	Violeta	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRRS	Rosa	6 puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACNRNE	Negro	4 puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRB	Blanco	4 puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRG	Gris	4 puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRC	Café	4 puntos	Nylon	Rápido

CP404NGACNRR	Rojo	4 puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRN	Naranja	4 puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRAM	Amarillo	4 puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRV	Verde	4 puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRAZ	Azul	4 puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRVL	Violeta	4 puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRRS	Rosa	4 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRNE	Negro	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRB	Blanco	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRG	Gris	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRC	Café	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRR	Rojo	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRN	Naranja	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRAM	Amarillo	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRV	Verde	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRAZ	Azul	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRVL	Violeta	6 puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRRS	Rosa	6 puntos	Nylon	Rápido

Cuidado y mantenimiento

Limpiar con agua y secar después de cada uso

Se debe inspeccionar que el producto no cuente con fisuras o deformaciones antes de cada uso